



Wanduhr für Operationssaal h775_07

Unterputz-OP-Uhr mit Tastatur. Abmessungen: L.420 x T.45 x H.130 cm.

Professionelle Uhr für Operationssäle mit roten alphanumerischen LED-Ziffern, mit einer Zeichenhöhe von 5 cm und einer optimalen Lesedistanz von 20 Metern. Der Artikel verfügt außerdem über ein Edelstahlgehäuse (IP65, IK07) mit Mineralglasschutz und eine den Anforderungen im Operationssaal entsprechende Tastatur, die über ein 2-adriges Telefonkabel mit der Uhr verbunden ist. Die Bedienung des Artikels erfolgt über einen polarisierten 24-V-Impulsempfänger und eine 110/230-VAC-Stromversorgung.

Technische Daten der Uhr:

- Rote LED-Digitaluhr
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl (IP65, IK07) mit Mineralglasschutz und einer Tastatur, die den Anforderungen des Operationssaal entspricht.
- Für den Innenbereich geeignet
- Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden
- Zeichenhöhe: 5 cm
- Optimale Ablesentfernung: 20 Meter
- Bewegungsbetrieb über 24 VV polarisierten Impulsempfänger und 110/230VAC Stromversorgung
- Unterputzmontage mit 4 Bohrungen
- Ablesewinkel: 120°.
- Geräuschloser Betrieb
- Programmierung und Einstellung über 2 Tasten
- Ziffer bestehend aus 7 Segmenten mit je 3 LEDs
- Stromverbrauch: 55mA
- Betriebstemperatur: -5 bis 55°C
- Gewicht: 3 kg
- Elektrische Schutzart: Klasse 2
- Abmessungen: L.420 x T.45 x H.130 cm

Technische Daten der Tastatur:

- Stoppuhr Stunden - Minuten - Sekunden von 0 bis 23:59:59
- Wasserdicht mit berührungsempfindlichen Tasten
- Zeitanzeigetaste mit LED-Anzeige.
- Stoppuhr-Funktionstaste mit LED-Anzeige.
- Taste Start/Stop.
- Reset-Taste: Setzt die Stoppuhr auf Null zurück.
- Anschluss an die Uhr über 2-adriges Telefonkabel; maximale Länge 20 Meter.
- Stromversorgung über die Uhr.
- Es können bis zu 10 Uhren verwaltet werden.
- Betriebstemperatur: 0 bis 50°C

- Schutzart: IP55
- Gewicht: 255g

Als Sonderzubehör ist es möglich, die Tastatur in der Unterputzversion und die hintere Abdeckung zu kaufen, die nützlich ist, um die Uhr vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

*Die LED in anderen Farben kann auf Anfrage bestellt werden.

** Diese Uhr benötigt einen Hauptregler, um sie über ihre Ausgangsimpulse zu steuern, der nach vorheriger Anfrage erworben werden kann.

INFORMATIONEN

HOLITY.COM


Wanduhr für Operationssaal h775_07




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM