



Digitaluhr für den Operationssaal h775_09

Operationssaaluhr mit Tastatur. Afnor Uhrwerk. Abmessungen: B.420 x T.45 x H.130 mm.

Professionelle OP-Uhr mit Edelstahlgehäuse und Schutzglas desinfizierbar. Der Artikel arbeitet mittels Afnor-Technologie mit intelligenter Code-Übertragung und erfordert eine Hauptsteuerung, die ihn über seine Ausgangsimpulse antreibt, die nach vorheriger Absprache erworben werden können. Die Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden oder Stoppuhr erfolgt über 5 cm hohe numerische Zeichen mit roter LED.

Technische Daten der Uhr:

- Rote LED-Digitaluhr
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl (IP65, IK07) mit Mineralglasschutz und einer Tastatur, die den Anforderungen des Operationssaal entspricht.
- Für den Innenbereich geeignet
- Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden
- Zeichenhöhe: 5 cm
- Optimale Ablesentfernung: 20 Meter
- AFNOR-Bewegungsmelder
- Unterputzmontage mit 4 Löchern
- Ablesewinkel: 120
- Geräuschloser Betrieb
- Programmierung und Einstellung über 2 Tasten
- Ziffer bestehend aus 7 Segmenten mit je 3 LEDs
- Stromverbrauch: 55mA
- Betriebstemperatur: -5 bis 55°C
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Elektrische Schutzart: Klasse 2
- Abmessungen: B.420 x T.45 x H.130 mm

Technische Daten der Tastatur:

- Stoppuhr Stunden - Minuten - Sekunden von 0 bis 23:59:59
- Wasserdicht mit berührungsempfindlichen Tasten
- Zeitanzeigetaste mit LED-Anzeige.
- Stoppuhr-Funktionstaste mit LED-Anzeige.
- Taste Start/Stop.
- Reset-Taste: Setzt die Stoppuhr auf Null zurück.
- Anschluss an die Uhr über 2-adriges Telefonkabel; maximale Länge 20 Meter.
- Stromversorgung über die Uhr.
- Es können bis zu 10 Uhren verwaltet werden.
- Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
- Schutzart: IP55
- Gewicht: 255g

Als Sonderzubehör kann die Tastatur in der Unterputzversion und die hintere Abdeckung, die die Uhr vor Staub und Feuchtigkeit schützt, erworben werden.

*Die LED in anderen Farben ist auf Anfrage erhältlich.

** Diese Uhr benötigt einen Hauptregler, um sie über ihre Ausgangsimpulse zu steuern, der nach vorheriger Anfrage erworben werden kann.

INFORMATIONEN

HOLITY.COM


Digitaluhr für den Operationssaal h775_09




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM